

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A032A050

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 16:17

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	CF = selbstdämpfend mit Innengewinde (von Ø32 bis Ø100)
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diameter (mm)	32
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	50
Dichtungsoptionen	= Standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Zertifizierungen	= Standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A032A050



MAßE

A (mm)	19
AF (mm)	13
BG (mm)	0.0
G (mm)	14.3
Ø (mm)	12
Ø (mm)	0
D4 (mm)	9
D5 (mm)	6
D6 (mm)	17
D7	M5
D8 (mm)	5
E (mm)	49.6
EE	G1\8
H (mm)	10
KF	M8
KK	M10x1,25
LA (mm)	0
L4 (mm)	28
PL (mm)	7.6
RT	M6
SW1 (mm)	10
T2 (mm)	2
T3 (mm)	6

TG (mm)	32.5
ZA (mm)	44.0
ZB (mm)	51.0
ZC (mm)	58