

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A050A050

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:52

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	CF = selbstdämpfend mit Innengewinde (von Ø32 bis Ø100)
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diameter (mm)	50
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	50
Dichtungsoptionen	= Standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Zertifizierungen	= Standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A050A050



MAßE

A (mm)	22
AF (mm)	16
BG (mm)	0.0
G (mm)	14.3
Ø (mm)	16
Ø (mm)	0
D4 (mm)	12
D5 (mm)	10
D6 (mm)	22
D7	M6
D8 (mm)	6
E (mm)	69.6
EE	G1\8
H (mm)	12
KF	M10
KK	M12x1,25
LA (mm)	0
L4 (mm)	42
PL (mm)	7.6
RT	M8
SW1 (mm)	13
T2 (mm)	4
T3 (mm)	7

TG (mm)	46.5
ZA (mm)	45.0
ZB (mm)	53.0
ZC (mm)	61