

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A080A050

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:54

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	CF = selbstdämpfend mit Innengewinde (von Ø32 bis Ø100)
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diameter (mm)	80
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	50
Dichtungsoptionen	= Standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Zertifizierungen	= Standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A080A050



MAßE

A (mm)	28
AF (mm)	20
BG (mm)	0.0
G (mm)	14.8
Ø (mm)	20
Ø (mm)	0
D4 (mm)	12
D5 (mm)	12
D6 (mm)	24
D7	M8
D8 (mm)	8
E (mm)	95.6
EE	G1/8
H (mm)	14
KF	M12
KK	M16x1,5
LA (mm)	0
L4 (mm)	65
PL (mm)	7.7
RT	M10
SW1 (mm)	17
T2 (mm)	4
T3 (mm)	10.5

TG (mm)	72.0
ZA (mm)	54.0
ZB (mm)	63.5
ZC (mm)	73