

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A100A050

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:59

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	CF = selbstdämpfend mit Innengewinde (von Ø32 bis Ø100)
Funktion	2 = doppeltwirkend
Werkstoff	A = Köpfe, Rohr und Kolben AL eloxiert - Kolbenstangendichtung, Kopf- und Deckeldichtung + Kolbendichtung PU
Diameter (mm)	100
Bauart	A = Standard
Zylinderhub (mm)	50
Dichtungsoptionen	= Standard
Stangenlänge (mm)	0
Kolbenstangenlänge 2 (mm)	0
Zertifizierungen	= Standard

Kompaktzylinder ISO 21287 - Serie 32

Produktcode: 32CF2A100A050



MAßE

A (mm)	28
AF (mm)	20
BG (mm)	0.0
G (mm)	18
Ø (mm)	25
Ø (mm)	0
D4 (mm)	12
D5 (mm)	12
D6 (mm)	24
D7	M10
D8 (mm)	10
E (mm)	115.6
EE	G1/8
H (mm)	14
KF	M12
KK	M16x1,5
LA (mm)	0
L4 (mm)	80
PL (mm)	8.0
RT	M10
SW1 (mm)	22
T2 (mm)	4
T3 (mm)	10.5

TG (mm)	89.0
ZA (mm)	67.0
ZB (mm)	76.7
ZC (mm)	86.4