

Kompaktzylinder Mehrstellungsversion - Serie 32

Produktcode: 32F2A025A5/10N

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 13:07

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




TECHNISCHE DATEN

Serie	32
Version	F = Kolbenstangeninnengewinde
Funktion	2 = doppelwirkend
Werkstoff	A = Kopf, Deckel, Profilrohr AL eloxiert - Kolben AL eloxiert
Diameter (mm)	25
Bauart	A = Standard
Segmenten	2 = 2 fach
Zylinderhub 1 (mm)	5
Zylinderhub 2 (mm)	10
Zylinderhub 3 (mm)	0
Zylinderhub 4 (mm)	0
Zertifizierungen	= standard

Kompaktzylinder Mehrstellungsversion - Serie 32

Produktcode: 32F2A025A5/10N



MAßE

A (mm)	16
AF (mm)	11
BG (mm)	16.5
ØD (mm)	10
D4 (mm)	9
E (mm)	40.7
EE	M5
E1 (mm)	0.0
H (mm)	76
H1 (mm)	81.7
H2 (mm)	44.0
KF	M6
KK	M8X1.25
LA (mm)	5
PL (mm)	7.0
SW1 (mm)	8
RT	M5
T2 (mm)	2.5
TG (mm)	26.0