

3/2-Wegeventil, G3/8, monostabil - Serie 4

Produktcode: 433-016-22

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:04

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Mod.	433-016-22
Funktion	3/2NC
Durchfluss (Nl/min)	1800
Arbeitsdruck (bar)	2,5-10
Min Vorsteuerdruck (bar)	-
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	Kein Solenoid
Spannungen	

3/2-Wegeventil, G3/8, monostabil - Serie 4

Produktcode: 433-016-22



MAßE

Mod.	433-016-22
Funktion	3/2NC
Durchfluss (Nl/min)	1800
Arbeitsdruck (bar)	2,5-10
Min Vorsteuerdruck (bar)	-
Manuelle überschreitung	= bistabil Standard
Spulenabmessungen	Kein Solenoid
Spannungen	