

## 3/2-Wegeventil, G3/8, monostabil - Serie 4

Produktcode: 433-E15-22-G77

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

<b>Mod.</b>	433-E15-22
<b>Funktion</b>	3/2
<b>Durchfluss (Nl/min)</b>	1800
<b>Arbeitsdruck (bar)</b>	-0,9-10
<b>Min Vorsteuerdruck (bar)</b>	2,5
<b>Manuelle überschreitung</b>	= bistabil Standard
<b>Spulenabmessungen</b>	G7 = PA / 22 x 22
<b>Spannungen</b>	7 = 24 V DC

## 3/2-Wegeventil, G3/8, monostabil - Serie 4

Produktcode: 433-E15-22-G77



### MAßE

<b>Mod.</b>	433-E15-22
<b>Funktion</b>	3/2
<b>Durchfluss (Nl/min)</b>	1800
<b>Arbeitsdruck (bar)</b>	-0,9-10
<b>Min Vorsteuerdruck (bar)</b>	2,5
<b>Manuelle überschreitung</b>	= bistabil Standard
<b>Spulenabmessungen</b>	G7 = PA / 22 x 22
<b>Spannungen</b>	7 = 24 V DC