

## Linearführungen - Serie 45

Produktcode: 45NHB020A0010

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 02:39

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	45
<b>Version</b>	N= Standard
<b>Funktion</b>	HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen
<b>Diameter (mm)</b>	20
<b>Werkstoff</b>	A= Körper Aluminium eloxiert, Führungsstangen Stahl gehärtet C50
<b>Hub (mm)</b>	10

## Linearführungen - Serie 45

Produktcode: 45NHB020A0010



### MAßE

TF (mm)	68
TG (mm)	40.0
TH (mm)	38.0
TI (mm)	58
TM (mm)	20
TL (mm)	32.5
TN (mm)	23
UF1 (mm)	79
UF (mm)	76
G1 (mm)	32
A (mm)	10
WH (mm)	17
C1 (mm)	108
H (mm)	4
W (mm)	22
C (mm)	12
K (mm)	58
L (mm)	160.0
L1 (mm)	15
L2 (mm)	37.0
L3 (mm)	34
L4 (mm)	37
L5 (mm)	71.0

L6 (mm)	65.0
L7 (mm)	8.5
L8 (mm)	0
P	M5
P1	M6
t (mm)	14
EA (mm)	6.5
EB (mm)	11
EC (mm)	6.8
FA (mm)	5.5
FB (mm)	10.0
FC (mm)	5.7
SW1 (mm)	13
SW2 (mm)	13
SW3 (mm)	4