

Linearführungen - Serie 45

Produktcode: 45NHB020A0050

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 23:56

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|--|
| Serie | 45 |
| Version | N= Standard |
| Funktion | HB = Ausführung H mit Kugelbuchsen |
| Diameter (mm) | 20 |
| Werkstoff | A= Körper Aluminium eloxiert, Führungsstangen Stahl gehärtet C50 |
| Hub (mm) | 50 |

Linearführungen - Serie 45

Produktcode: 45NHB020A0050



MAßE

| | |
|----------|-------|
| TF (mm) | 68 |
| TG (mm) | 40.0 |
| TH (mm) | 38.0 |
| TI (mm) | 58 |
| TM (mm) | 20 |
| TL (mm) | 32.5 |
| TN (mm) | 23 |
| UF1 (mm) | 79 |
| UF (mm) | 76 |
| G1 (mm) | 32 |
| A (mm) | 10 |
| WH (mm) | 17 |
| C1 (mm) | 108 |
| H (mm) | 4 |
| W (mm) | 22 |
| C (mm) | 12 |
| K (mm) | 58 |
| L (mm) | 160.0 |
| L1 (mm) | 15 |
| L2 (mm) | 37.0 |
| L3 (mm) | 34 |
| L4 (mm) | 37 |
| L5 (mm) | 71.0 |

| | |
|----------|------|
| L6 (mm) | 65.0 |
| L7 (mm) | 8.5 |
| L8 (mm) | 0 |
| P | M5 |
| P1 | M6 |
| t (mm) | 14 |
| EA (mm) | 6.5 |
| EB (mm) | 11 |
| EC (mm) | 6.8 |
| FA (mm) | 5.5 |
| FB (mm) | 10.0 |
| FC (mm) | 5.7 |
| SW1 (mm) | 13 |
| SW2 (mm) | 13 |
| SW3 (mm) | 4 |