

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P16A0100

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 22:56

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	50
Version	M = Standard
Funktion	2= doppelwirkend, endlagenedämpft
Werkstoffe	P = Aluminiumprofilrohr eloxiert, Dichtungen NBR und Polyurethan, Standard-Schlitten
Kolbendurchmesser (mm)	16
Bauart	A = Standard
Hub (mm)	100

Kolbenstangenlose Zylinder - Serie 50

Produktcode: 50M2P16A0100



MAßE

A (mm)	5
B (mm)	32
C (mm)	48
D (mm)	64
E (mm)	76
F	M4
F1 (mm)	8
G (mm)	6
H (mm)	2.0
I	M5
leicht (mm)	5.3
L1 (mm)	100
mittel (mm)	16
N (mm)	15
P	M3
P1 (mm)	3
Q (mm)	8.0
R (mm)	42.5
S (mm)	28.0
S1 (mm)	27
t (mm)	13.5
U (mm)	10
V (mm)	18

Z (mm)	24
Y (mm)	24.5
W (mm)	27
AA (mm)	29
BB (mm)	30
TG (mm)	18
SW2 (mm)	4
B1 (mm)	36
B2 (mm)	4
B3 (mm)	4.5
B4 (mm)	25
B5 (mm)	40
B6 (mm)	76
B7 (mm)	50