

Linearantriebe vertikal - Serie 5V

Produktcode: 5VS050TBL0250AS1SA

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:12

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	5V
Baugröße	S = quadratischer Abschnitt
Größe	050
Bauart	TBL = Zahnriemen
Hub (mm)	250
Version	A= standard
Schlitten	S= standard
Anzahl Schlitten	1 = 1 Schieber
Endplatten-typ	SA = mit integriertem Stoßdämpfer

Linearantriebe vertikal - Serie 5V

Produktcode: 5VS050TBL0250AS1SA



MAßE

A	M5x7.5
B	M5x7.5
C (mm)	72
C1 (mm)	52
C2 (mm)	4.5
C3 (mm)	26
D (mm)	30.0
D1 (mm)	76
E (mm)	20
F (mm)	50
H (mm)	60.0
L1 (mm)	380
L2 (mm)	350
M1 (mm)	230
M2 (mm)	65
M3 (mm)	133
M4 (mm)	185
P1 (mm)	40
P2 (mm)	40
PA1 (mm)	14.5
PA2 (mm)	20.0
PA3 (mm)	40
PB1 (mm)	21

PB2 (mm)	25.0
PB3 (mm)	50
X2 (mm)	94.3
W (mm)	260
K1xJ1	M4x4.7
K2xJ2 (mm)	M3x6
K3xJ3 (mm)	m5x7.5
Z1 (mm)	8
Z2 (mm)	4
V (mm)	6
T1 (mm)	20.0
T2 (mm)	
T3 (mm)	10