

## 3/2-Wege-Magnetventil - Mod. 638M/63CM

Produktcode: 63CM-101-A64

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:51

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

<b>Cod.</b>	63CM-101-A6
<b>Spannung</b>	4 = 48 V DC - 10 W
<b>Version</b>	= Standard

## 3/2-Wege-Magnetventil - Mod. 638M/63CM

Produktcode: 63CM-101-A64



### MAßE

<b>Eingang / Ausgang</b>	G1/8 / Ø4
<b>Funktion</b>	N.C.
<b>Blende (Ø mm)</b>	2
<b>Qn (Nl/mm)</b>	108
<b>Druck min-max (bar)</b>	0÷10