

3/2-Wege-Magnetventil - Mod. 638M/63CM

Produktcode: 63CM-101-A6D

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:53

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Cod.	63CM-101-A6
Spannung	D = 110 V 50/60 Hz - 12 VA
Version	= Standard

3/2-Wege-Magnetventil - Mod. 638M/63CM

Produktcode: 63CM-101-A6D



MAßE

Eingang / Ausgang	G1/8 / Ø4
Funktion	N.C.
Blende (Ø mm)	2
Qn (Nl/mm)	108
Druck min-max (bar)	0÷10