

## Edelstahlzylinder (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Produktcode: 90M1A050A0050

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:31

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	90
<b>Version</b>	M = Standard, Magnetversion
<b>Funktion</b>	1=einfachwirkend, Feder vorn
<b>Werkstoff</b>	A = Edelstahl AISI 316 (SS 2343), Dichtungen NBR
<b>Diameter (mm)</b>	50
<b>Bauart</b>	A = Standard
<b>Hub (mm)</b>	50
<b>Kolbenstangendichtung Viton</b>	-
<b>Kolbenstangenlänge (mm)</b>	0

## Edelstahlzylinder (DIN/ISO 6431) - Serie 90

Produktcode: 90M1A050A0050



### MAßE

A (mm)	32
B (mm)	40
BG (mm)	16
BF (mm)	12
E (mm)	65
EE	G1/4
G (mm)	31.5
KK	M16x1,5
leicht (mm)	106
MM (mm)	20
N (mm)	8.5
PL (mm)	21
RT	M8
R1 (mm)	74
R2 (mm)	24
SW (mm)	17
t	M8
TG (mm)	46.5
VA (mm)	4
VD (mm)	28
WH (mm)	37
ZM (mm)	180