

Proportionalventil - 16mm - Serie AP

Produktcode: AP-621L-LR3-GP7

Datenblatt Erstellungsdatum: 02.12.25 08:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	AP
Baubreite	6 = Größe 16 mm
Funktion	2 = 2wege
Funktion	1 = NC
Anschlüsse	L = Widerhakenbeschlag (nur PVDF-Körper)
Durchmesser (mm)	L= Ø 1.6 mm
Werstoff dichtung	R= NBR
Körpermaterial	3= PVDF
Kapselmaterial	G= PA
Spulenabmessungen (mm)	P= 16x26 DIN EN 175301-803-C
Spulen-Spannung (V DC)	7= 24 V DC 3W
Spulenorientierung	= gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff
Kv (l/min)	0.780
Betriebsdruck (bar)	4.000
Durchfluss max (NI/min)	52.000

