

Schaltelemente gerade, 2-/3-polig, ATEX "II 3 GD", für T-Nut - Serie CSG

Produktcode: CSG-324-2-UL

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 16:38

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Mod.	CSG-324-2-UL
Funktion	Magneto-resistiv
Verbindung	2-polig
Spannung	10 ÷ 28 V DC
Ausgang	-
Max. Stromstärke	40 mA
Maximale Belastung	1.2 W
Schutzbeschaltung	IP67

Schaltelemente gerade, 2-/3-polig, ATEX "II 3 GD", für T-Nut - Serie CSG

Produktcode: CSG-324-2-UL



MAßE

Mod.	CSG-324-2-UL
Funktion	Magneto-resistiv
Verbindung	2-polig
Spannung	10 ÷ 28 V DC
Ausgang	-
Max. Stromstärke	40 mA
Maximale Belastung	1.2 W
Schutzbeschaltung	IP67