

Koaleszenzfilter - Serie MD

Produktcode: MD1-FC050

Datenblatt Erstellungsdatum: 02.12.25 09:23

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Serie (mm) | MD |
| Größe (mm) | 1 = 42 mm |
| Koaleszenzfilter | FC = filtri a coalescenza |
| Filterelement mit bauart (mm) | 0 = 25 µm |
| Kondensatablässe typ | 5 = depression geschützt |
| Verstopfungs viewer | 0 = nicht vorhanden |
| Anschlussart | NPTF |
| Häfen | Ø3/8 |
| | 1/8 NPTF |
| A Zubehör | - |
| Strömungsrichtung | Von rechts nach links - LH |

Koaleszenzfilter - Serie MD

Produktcode: MD1-FC050

MAßE

| | |
|--------------|-------|
| | Ø3/8 |
| (mm) | G 1/8 |
| (mm) | 42 |
| (mm) | 42 |
| (mm) | G1/8 |
| | 26.2 |
| (mm) | 43 |
| (mm) | Ø4 |
| (mm) | 90 |
| (mm) | 159.4 |
| (mm) | 107.7 |
| (mm) | 22.7 |
| (mm) | 51.7 |
| (mm) | 133.2 |
| (mm) | 34.6 |
| (mm) | 9 |
| Gewicht (kg) | 0.2 |