

Proportionaldruckregler und proportionales Durchflussventil - Serie MX-PRO

Produktcode: MX2-1/2-MCA214

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 01:31

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	MX
Grösse	2
Angriff	1/2=G1/2
Funktion	M = Druckregler Batterieversion
Eingangssignal	CA= 4-20 mA
Betriebsdruck	2 = Betriebsdruck 0 ÷ 10 bar
Bauart	1 = ohne Sekundärentlüftung
Manometer	4 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar
Durchflussrichtung	= von links nach rechts (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

Proportionaldruckregler und proportionales Durchflussventil - Serie MX-PRO

Produktcode: MX2-1/2-MCA214



MAßE

Serie	MX
Grösse	2
Angriff	1/2=G1/2
Funktion	M = Druckregler Batterieversion
Eingangssignal	CA= 4-20 mA
Betriebsdruck	2 = Betriebsdruck 0 ÷ 10 bar
Bauart	1 = ohne Sekundärentlüftung
Manometer	4 = mit eingebautem Manometer 0-12 bar
Durchflussrichtung	= von links nach rechts (Standard)
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff