

Modular Proportional Regulator - Serie OF

Produktcode: OF-0N11-F0W2-E-0-00-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 16:18

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

SERIE (Serie)	Open Frame
IELETRICA (Elektrischer anschluss)	0 = 0..10 V analog / 24V Versorgungsspannung
FDCONTROLLO (Funktion)	N = Druckregelung 2-Wege Head (geschlossener Regelkreis)
TAGLIA (Größe)	1 = Größe 37 mm
ATTACCHI (Anschluss)	1 = G1/8
VALVOLAHEAD (Headventilgröße)	F = Ø 1mm
VALVOLAEXPANSIO (Expansionventilgröße)	0 = ohne Expansionsventil
GUARNIZIONI (Dichtungsmaterial)	W = FKM
MATCORPO (Körpermaterial)	2 = messing/Aluminium
SENSOREHEAD (Relativer Sensor-Vollausschlag - Headmodul)	E = 7 bar
PRESSIONEHEAD (Maximaler Druckdifferenzsensor - Kopfmodul)	0 = kein DP-Sensor
UGELLOHEAD (Kalibrierte Düsengröße – Headmodul)	00 = ohne Düse
USOCONOX (Verwendung mit Sauerstoff)	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E

Modular Proportional Regulator - Serie OF

Produktcode: OF-0N11-F0W2-E-0-00-OX1



MAßE

	M12 5 PIN (Maschio)
	M12 5 PIN (Maschio)
	Micro USB
	G1/8
	G1/8
	G1/8
	Filetto M4 per fissaggio