

## Modular Proportional Regulator - Serie OF

Produktcode: OF-0N11-H0W2-E-0-00-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 16:18

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

<b>SERIE (Serie)</b>	Open Frame
<b>IELETRICA (Elektrischer anschluss)</b>	0 = 0..10 V analog / 24V Versorgungsspannung
<b>FDCONTROLLO (Funktion)</b>	N = Druckregelung 2-Wege Head (geschlossener Regelkreis)
<b>TAGLIA (Größe)</b>	1 = Größe 37 mm
<b>ATTACCHI (Anschluss)</b>	1 = G1/8
<b>VALVOLAHEAD (Headventilgröße)</b>	H = Ø 1,2mm
<b>VALVOLAEXPANSIO (Expansionventilgröße)</b>	0 = ohne Expansionsventil
<b>GUARNIZIONI (Dichtungsmaterial)</b>	W = FKM
<b>MATCORPO (Körpermaterial)</b>	2 = messing/Aluminium
<b>SENSOREHEAD (Relativer Sensor-Vollausschlag - Headmodul)</b>	E = 7 bar
<b>PRESSIONEHEAD (Maximaler Druckdifferenzsensor - Kopfmodul)</b>	0 = kein DP-Sensor
<b>UGELLOHEAD (Kalibrierte Düsengröße – Headmodul)</b>	00 = ohne Düse
<b>USOCONOX (Verwendung mit Sauerstoff)</b>	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E

## Modular Proportional Regulator - Serie OF

Produktcode: OF-0N11-H0W2-E-0-00-OX1



### MAßE

	M12 5 PIN (Maschio)
	M12 5 PIN (Maschio)
	Micro USB
	G1/8
	G1/8
	G1/8
	Filetto M4 per fissaggio