

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie P

Produktcode: P000-301-P52P

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:58

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	P
Ventilkörper	0 = ohne Unterplatte/Förderer
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = NC
Anschlüsse	0 = Flansch
Nennweite	1 = Ø 0.8 mm
Werkstoffe	P = Körper PBT - Dichtungen NBR, FKM, PU
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	2 = 12 V DC - 1 W
Befestigungsart	P = mit Schrauben für Kunststoff
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie P

Produktcode: P000-301-P52P



MAßE

Serie	P
Ventilkörper	0 = ohne Unterplatte/Förderer
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = NC
Anschlüsse	0 = Flansch
Nennweite	1 = Ø 0.8 mm
Werkstoffe	P = Körper PBT - Dichtungen NBR, FKM, PU
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	2 = 12 V DC - 1 W
Befestigungsart	P = mit Schrauben für Kunststoff
Verwendung mit Sauerstoff	= Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff