

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie P

Produktcode: P000-303-E53-OX1

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 07:29

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



TECHNISCHE DATEN

Serie	P
Ventilkörper	0 = ohne Unterplatte/Förderer
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = NC
Anschlüsse	0 = Flansch
Nennweite	3 = Ø 1.5 mm
Werkstoffe	E = PBT Gehäuse - EPDM Dichtungen
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	3 = 24 V DC - 2 W
Befestigungsart	= mit Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E

2/2-, 3/2-Wegeventile - Serie P

Produktcode: P000-303-E53-OX1



MAßE

Serie	P
Ventilkörper	0 = ohne Unterplatte/Förderer
Anzahl ventile	00 = ohne Unterplatte/Förderer
Funktion	3 = NC
Anschlüsse	0 = Flansch
Nennweite	3 = Ø 1.5 mm
Werkstoffe	E = PBT Gehäuse - EPDM Dichtungen
Elektrische anschlussart	5 = DIN 43650 (9.4 mm)
Spannung - leistungsaufnahme	3 = 24 V DC - 2 W
Befestigungsart	= mit Schrauben für Metall
Verwendung mit Sauerstoff	OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff - Reinigungsniveau gemäß der ASTM G93-03 Norm Stufe E