

## 2/2-Wegeventile mediengetrennt - serie PDV

Produktcode: PDVC0122-A73GN-M007AC023

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 00:54

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	PDV
<b>Ventilkörper</b>	C0 = Flanschversion
<b>Funktion</b>	1 = 2/2-Wege NC
<b>Anschluss</b>	22 = Grundplatte
<b>Nennweite</b>	A7 = $\varnothing$ 0,8 mm
<b>Werkstoffe dichtungen</b>	3 = FKM
<b>Werkstoff körper</b>	G = PEEK
<b>Handhilfsbetätigung</b>	N = ohne
<b>Befestigung</b>	M = Schrauben für Metall
<b>Optionen</b>	00 = keine
<b>Elektrische anschlussart</b>	7A = Litzen 300 mm
<b>Spannung - leistungsaufnahme</b>	C023 = 24 V DC - 2 W

## 2/2-Wegeventile mediengetrennt - serie PDV

Produktcode: PDVC0122-A73GN-M007AC023



### MAßE

<b>Serie</b>	PDV
<b>Ventilkörper</b>	C0 = Flanschversion
<b>Funktion</b>	1 = 2/2-Wege NC
<b>Anschluss</b>	22 = Grundplatte
<b>Nennweite</b>	A7 = $\varnothing$ 0,8 mm
<b>Werkstoffe dichtungen</b>	3 = FKM
<b>Werkstoff körper</b>	G = PEEK
<b>Handhilfsbetätigung</b>	N = ohne
<b>Befestigung</b>	M = Schrauben für Metall
<b>Optionen</b>	00 = keine
<b>Elektrische anschlussart</b>	7A = Litzen 300 mm
<b>Spannung - leistungsaufnahme</b>	C023 = 24 V DC - 2 W