

## Serie QX - Doppelkolbenzylinder

Produktcode: QXB2A016A020

Datenblatt Erstellungsdatum: 20.05.26 17:41

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Serie (mm)</b>            | QX   |
| <b>Version (mm)</b>          | B = Kugelumlaufbuchsen   |
| <b>Funktion</b>              | 2 = doppelwirkend (einseitiger Flansch), seitliche \ Achsen Anschlüsse |
| <b>Werkstoff (mm)</b>        | A = Profil AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt                 |
| <b>Diameter (mm)</b>         | 16   |
| <b>Bauart (mm)</b>           | A = Standard   |
| <b>Zylinderhub (mm)</b>      | 20   |
| <b>Zertifizierungen (mm)</b> | = standard   |

## Serie QX - Doppelkolbenzylinder

Produktcode: QXB2A016A020



### MAßE

|          |      |
|----------|------|
| A (mm)   | 58   |
| B (mm)   | 21   |
| C (mm)   | 56   |
| E (mm)   | 19   |
| F (mm)   | 42   |
| G (mm)   | 5    |
| I (mm)   | 2.5  |
| M (mm)   | 10   |
| Q (mm)   | 11   |
| R (mm)   | 13   |
| L1 (mm)  | 57.5 |
| L2 (mm)  | 70.0 |
| L3 (mm)  | 34.0 |
| L4 (mm)  | 8.5  |
| L5 (mm)  | 20   |
| L6 (mm)  | 25.0 |
| L7 (mm)  | 13   |
| L8 (mm)  | 30   |
| L9 (mm)  | 25.0 |
| L10 (mm) | 29.0 |
| L11 (mm) | 52.0 |
| H2 (mm)  | 4.5  |
| H3 (mm)  | 4.0  |

|          |      |
|----------|------|
| H4 (mm)  | 5.0  |
| H5 (mm)  | 6.0  |
| H6 (mm)  | 6    |
| H7 (mm)  | 3    |
| H8 (mm)  | 0.0  |
| H10 (mm) | 10.5 |
| H11 (mm) | 16.5 |
| H12 (mm) | 10.5 |
| H13 (mm) | 0    |
| H14 (mm) | 5.5  |
| D1       | M5   |
| D2 (mm)  | 7.5  |
| D3 (mm)  | 2.5  |
| D4 (m)   | M3   |
| D5       | M4   |
| D6       | M3   |
| D7 (mm)  | 2.5  |
| D8 (mm)  | 0    |
| D9 (mm)  | 0.0  |
| D10      | M5   |
| NN (mm)  | 8    |
| EE       | M5   |
| J (mm)   | 0.0  |