

## Kompaktejektoren - Serie VES

Produktcode: VES-10NO-S

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 11:24

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)



### TECHNISCHE DATEN

<b>Serie</b>	VES
<b>Venturidüsendurchmesser</b>	10 = 1.0 mm
<b>Ventiltyp</b>	NO = mit Vakuum in Ruhestellung
<b>Version</b>	S = Einsparung von Druckluft

## Kompaktejektoren - Serie VES

Produktcode: VES-10NO-S



### MAßE

Düsen-Ø (mm)	1.0
Grad der Entladung (%)	85
Saugleistung max ((l/min))	36.0
Verbrauch ((l/min))	46
Abgasverbrauch ((m <sup>3</sup> /h))	7.2
Geräusch beim Ansaugen ([db(A)])	61
Geräusche bei der Wartung ([db(A)])	75
Arbeitsdruck (bar)	3 - 6
Innendurchmesser für Druckluftschlauch (mm)	4
Innendurchmesser für Vakuumröhre (mm)	4
Delta-Temperatur (°C)	0 / 50°
L (mm)	84
L1 (mm)	105