

Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P25A0315

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	50
Versión	M= standard magnético
Operación	2 = doble efecto amortiguado
Materiales	P = tubo perfil AL anodizado - juntas PU y NBR, carro standard
Diámetro (mm)	25
Tipo de construcción	A= estandar
Carrera (mm)	315

Cilindros sin vástago - Serie 50

Código de producto: 50M2P25A0315



DIMENSIONES

A (mm)	8
B (mm)	50
C (mm)	80
D (mm)	100
E (mm)	120
F	M5
F1 (mm)	10
G (mm)	13
H (mm)	2.5
I	G1/8
L (mm)	9.5
L1 (mm)	150
M (mm)	22
N (mm)	25
P	M5
P1 (mm)	5
Q (mm)	13.5
R (mm)	63.0
S (mm)	40.0
S1 (mm)	40
T (mm)	20.0
U (mm)	15
V (mm)	23

Z (mm)	33
Y (mm)	38.0
W (mm)	40
AA (mm)	43
BB (mm)	46
TG (mm)	27
SW2 (mm)	6
B1 (mm)	51
B2 (mm)	5
B3 (mm)	5.5
B4 (mm)	35
B5 (mm)	50
B6 (mm)	120
B7 (mm)	70