

Sensores magnéticos de proximidad, cert. ATEX “II 3 GD”, ranura T, rectos - Serie CSG

Código de producto: CSG-324-2-EX

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Mod.	CSG-324-2-EX
Operación	Magneto-resistivo NO
Conexión	2 hilos
Tensión	10 ÷ 28 V DC
Salida	-
Corriente Máx	50 mA
Carga Máx	1.5 W
Protección	IP67

Sensores magnéticos de proximidad, cert. ATEX "II 3 GD", ranura T, rectos - Serie CSG

Código de producto: CSG-324-2-EX



DIMENSIONES

Mod.	CSG-324-2-EX
Operación	Magneto-resistivo NO
Conexión	2 hilos
Tensión	10 ÷ 28 V DC
Salida	-
Corriente Máx	50 mA
Carga Máx	1.5 W
Protección	IP67