

Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D1PVA-G0-T

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Serie | D |
| Tamaño (mm) | 1 = 10.5 mm |
| Versión | P = neumática |
| Componente | VA = Válvula con cuerpo roscado |
| Tipo de electroválvula | G = 2 x 3/2 (NC+NO) |
| Tipo de accionamiento manual | 0 = sin accionamiento manual |
| conexión | T = rosca |

Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D1PVA-G0-T

DIMENSIONES

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Serie | D |
| Tamaño (mm) | 1 = 10.5 mm |
| Versión | P = neumática |
| Componente | VA = Válvula con cuerpo roscado |
| Tipo de electroválvula | G = 2 x 3/2 (NC+NO) |
| Tipo de accionamiento manual | 0 = sin accionamiento manual |
| conexión | T = rosca |