

Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D2PVA-M0-T

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	D
Tamaño (mm)	2 = 16 mm
Versión	P = neumática
Componente	VA = Válvula con cuerpo roscado
Tipo de electroválvula	M = 5/2 monoestable
Tipo de accionamiento manual	0 = sin accionamiento manual
conexión	T = rosca

Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D2PVA-M0-T

■ DIMENSIONES

Serie	D
Tamaño (mm)	2 = 16 mm
Versión	P = neumática
Componente	VA = Válvula con cuerpo roscado
Tipo de electroválvula	M = 5/2 monoestable
Tipo de accionamiento manual	0 = sin accionamiento manual
conexión	T = rosca