

Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D4PVA-A0-T

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie	D
Tamaño (mm)	4 = 25 mm
Versión	P = neumática
Componente	VA = Válvula con cuerpo roscado
Tipo de electroválvula	A = 2 x 3/2 NO
Tipo de accionamiento manual	0 = sin accionamiento manual
conexión	T = rosca

Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D4PVA-A0-T

■ DIMENSIONES

Serie	D
Tamaño (mm)	4 = 25 mm
Versión	P = neumática
Componente	VA = Válvula con cuerpo roscado
Tipo de electroválvula	A = 2 x 3/2 NO
Tipo de accionamiento manual	0 = sin accionamiento manual
conexión	T = rosca