

## Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D4PVA-M0-T

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	D
<b>Tamaño (mm)</b>	4 = 25 mm
<b>Versión</b>	P = neumática
<b>Componente</b>	VA = Válvula con cuerpo roscado
<b>Tipo de electroválvula</b>	M = 5/2 monoestable
<b>Tipo de accionamiento manual</b>	0 = sin accionamiento manual
<b>conexión</b>	T = rosca

## Válvulas y electroválvulas - Serie D (VA)

Código de producto: D4PVA-M0-T

---

### **■** DIMENSIONES

<b>Serie</b>	D
<b>Tamaño (mm)</b>	4 = 25 mm
<b>Versión</b>	P = neumática
<b>Componente</b>	VA = Válvula con cuerpo roscado
<b>Tipo de electroválvula</b>	M = 5/2 monoestable
<b>Tipo de accionamiento manual</b>	0 = sin accionamiento manual
<b>conexión</b>	T = rosca