

Magnetic proximity switches, certifiés ATEX "II 3 GD", rainure en T, droit - Série CSG

Code de produit: CSG-334-5

Date de création de la fiche technique : 26/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	CSG-334-5
Fonctionnement	Magnétorésistif
Connexion	3 fils

Magnetic proximity switches, certifiés ATEX "II 3 GD", rainure en T, droit - Série CSG

Code de produit: CSG-334-5



DIMENSIONS

Tension	10 + 28 V DC
Sortie	PNP
Courant max.	200 mA
Charge max.	5.5 W
Protection	IP67
Longueur du câble (m)	5 mt