

## Electrovannes à commande directe ( avec connexion linéaire ) - Série K

Code de produit: K000-102-FB3

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Série</b>	K000
<b>Nombre d'orifices - fonction</b>	1 = 2/2 vie - NC
<b>Raccordement</b>	0 = interface
<b>Diametre nominal</b>	2 = Ø 2 = Ø 0,6 mm - version 2/2,6 mm - version 2/2
<b>Materiau corps</b>	F = corps PBT, joint clapet FKM
<b>Raccordement électrique</b>	B = connexion linéaire avec protection et diode
<b>Tension d'alimentation</b>	3 = 24 V DC - 1 W
<b>Fixation</b>	= standard, avec vis pour montage sur interface
<b>Utilisation avec oxygène</b>	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène

## Electrovannes à commande directe ( avec connexion linéaire ) - Série K

Code de produit: K000-102-FB3



### DIMENSIONS

<b>Série</b>	K000
<b>Nombre d'orifices - fonction</b>	1 = 2/2 vie - NC
<b>Raccordement</b>	0 = interface
<b>Diametre nominal</b>	2 = Ø 2 = Ø 0,6 mm - version 2/2,6 mm - version 2/2
<b>Materiau corps</b>	F = corps PBT, joint clapet FKM
<b>Raccordement électrique</b>	B = connexion linéaire avec protection et diode
<b>Tension d'alimentation</b>	3 = 24 V DC - 1 W
<b>Fixation</b>	= standard, avec vis pour montage sur interface
<b>Utilisation avec oxygène</b>	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène