


## Électrovannes à action directe (avec câbles) - Série K

Code de produit: K000-102-FH2M

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)




### ■ DONNÉES TECHNIQUES

<b>Série</b>	K000
<b>Nombre d'orifices - fonction</b>	1 = 2/2 vie - NC
<b>Raccordement</b>	0 = interface
<b>Diametre nominal</b>	2 = Ø 2 = Ø 0,6 mm - version 2/2,6 mm - version 2/2
<b>Materiau corps</b>	F = corps PBT, joint clapet FKM
<b>Raccordement électrique</b>	H = fils ( 300 mm )
<b>Tension d'alimentation</b>	2 = 12 V DC - 1 W
<b>Fixation</b>	M = avec vis pour montage sur interface métallique ( sur demande ).
<b>Utilisation avec oxygène</b>	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène

## Électrovannes à action directe (avec câbles) - Série K

Code de produit: K000-102-FH2M



### DIMENSIONS

<b>Série</b>	K000
<b>Nombre d'orifices - fonction</b>	1 = 2/2 vie - NC
<b>Raccordement</b>	0 = interface
<b>Diametre nominal</b>	2 = Ø 2 = Ø 0,6 mm - version 2/2,6 mm - version 2/2
<b>Matériau corps</b>	F = corps PBT, joint clapet FKM
<b>Raccordement électrique</b>	H = fils ( 300 mm )
<b>Tension d'alimentation</b>	2 = 12 V DC - 1 W
<b>Fixation</b>	M = avec vis pour montage sur interface métallique ( sur demande ).
<b>Utilisation avec oxygène</b>	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène