

Electrovannes à commande directe - Série KLE

Code de produit: KLE040-B33AY-18M

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	KLE = étendu
Corps de vanne	0 = corps 3/2 - ISO 15218
Fonctions	4 = 3/2 NC
Connexion	0 = sur embase ou collecteur
Diametre	B3 = Ø1.30 mm
Matériau des joints	3 = FKM
Matériau du corps	A = PBT
Contrôle manuel	Y = bistable
Connexion électrique	1 = connecteur 90 ° avec protection et led
Tension puissance	8 = 24V DC - 4/1W
Fixation	M = vis de fixation pour métal
Utilisation avec oxygène	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène

Electrovannes à commande directe - Série KLE

Code de produit: KLE040-B33AY-18M



DIMENSIONS

Série	KLE = étendu
Corps de vanne	0 = corps 3/2 - ISO 15218
Fonctions	4 = 3/2 NC
Connexion	0 = sur embase ou collecteur
Diamètre	B3 = Ø1.30 mm
Matériau des joints	3 = FKM
Matériau du corps	A = PBT
Contrôle manuel	Y = bistable
Connexion électrique	1 = connecteur 90 ° avec protection et led
Tension puissance	8 = 24V DC - 4/1W
Fixation	M = vis de fixation pour métal
Utilisation avec oxygène	= Non adapté pour une utilisation avec de l'oxygène