

Vannes servo proportionnelles numériques - Série LR

Code de produit: LRPD2-34-1-F-00

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	L = Servo vanne proportionnelle
Technologie	R = Tiroir rotatif
Versión	P = Contrôle de pression
Electronique	D = digitale
Modele	2 = compact pour montage sur rail DIN
fonction	3 = 3/3 voies
Diametre nominal	4 = 4 mm
Signal d'entree	1 = +/- 10 V
signal feedback	F = +1/-1 bar (Codeur interne)
Longueur câble	00 = sans câble

Vannes servo proportionnelles numériques - Série LR

Code de produit: LRPD2-34-1-F-00



DIMENSIONS

Série	L = Servo vanne proportionnelle
Technologie	R = Tiroir rotatif
Version	P = Contrôle de pression
Electronique	D = digitale
Modele	2 = compact pour montage sur rail DIN
fonction	3 = 3/3 voies
Diametre nominal	4 = 4 mm
Signal d'entree	1 = +/- 10 V
signal feedback	F = +/-1 bar (Codeur interne)
Longueur câble	00 = sans câble