

Électrovannes à commande directe - Série P

Code de produit: P000-303-E52-OX2

Date de création de la fiche technique : 22/05/26

Vérifiez le document le plus récent en ligne [cliquez ici](#)



■ DONNÉES TECHNIQUES

Série	P
Exécution du corps	0= sans sous-base/convoyeurs
nombre de places	00 = sans sous-base/convoyeurs
Nombre de voies - Fonctions	3 = 3/2 voies - NC
Connexions de vannes	0 = interface ISO 15218
Diamètre de l'orifice	3 = Ø 1.5 mm
Matériaux	E = Corps PBT - Joints EPDM
Connexion électrique	5 = 3 fiches plates (écartement 9,4 mm)
Tension - Puissance absorbée	2 = 12 V DC - 2 W
Fixation	= vis de fixation pour métal
Utilisation avec oxygène	OX2 = pour utilisation avec de l'oxygène – niveau de propreté selon la norme ASTM G93-03 Niveau B

Électrovannes à commande directe - Série P

Code de produit: P000-303-E52-OX2



DIMENSIONS

Série	P
Exécution du corps	0 = sans sous-base/convoyeurs
nombre de places	00 = sans sous-base/convoyeurs
Nombre de voies - Fonctions	3 = 3/2 voies - NC
Connexions de vannes	0 = interface ISO 15218
Diamètre de l'orifice	3 = Ø 1.5 mm
Matériaux	E = Corps PBT - Joints EPDM
Connexion électrique	5 = 3 fiches plates (écartement 9,4 mm)
Tension - Puissance absorbée	2 = 12 V DC - 2 W
Fixation	= vis de fixation pour métal
Utilisation avec oxygène	OX2 = pour utilisation avec de l'oxygène – niveau de propreté selon la norme ASTM G93-03 Niveau B