

Cilindri senza stelo - Serie 52

Codice prodotto: 52G2C25A0220

Data di creazione del data sheet: 13/05/26 21.41

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	52G2C25A
Diametro (mm)	25
Versione	G = versione guidata a strisciamento
Funzionamento	2 = doppio effetto, ammortizzato con ingressi aria da entrambe le testate
Caratteristiche materiali	C = tubo profilo Al anodizzato, guarnizioni poliuretano e NBR, carrello corto
Tipo costruttivo	A = standard
Corsa Cilindro (mm)	220

