

Assi elettromeccanici a vite - Serie 5E-SBS

Codice prodotto: 5ES050BS05P0150AC1

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 16.53

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	5E
Profilo	S = sezione quadra
Taglia	050
Trasmissione	BS= vite a ricircolo di sfere
Passo vite	05P = 5mm
Corsa (mm)	150
Versione	A= asse standard
Tipo cursore	C = Corto
Numero cursori	1= 1 cursore

Assi elettromeccanici a vite - Serie 5E-SBS

Codice prodotto: 5ES050BS05P0150AC1



DIMENSIONI

A (mm)	36.7
B (H7) (mm)	8
B1 (mm)	22.3
B2 (mm)	5.3
C (mm)	30
D (mm)	38
D1 (°)	90
E (mm)	32
E1 (mm)	141.0
F (mm)	50
G1(H8) (mm)	6
G2 (mm)	2
G3 (mm)	6
G4 (mm)	2
H (mm)	60.5
L1 (mm)	224
L2 (mm)	192.0
M1 (mm)	174
M2 (mm)	48
M3 (mm)	65
P1 (mm)	30
P2 (mm)	40
PA1 (mm)	17

PA2 (mm)	40
K1	M4
J1 (mm)	8
K2	M4
J2 (mm)	6
K3	M4
J3 (mm)	6
T1 (mm)	20.0
T2 (mm)	0
T3 (mm)	10
V (mm)	6
Y	6.3
W (mm)	184.0
Z1 (mm)	8
Z2 (mm)	4
Peso corsa zero (kg)	1.68
Peso corsa al metro (kg)	4.07