

Assi elettromeccanici a cinghia - Serie 5E-TBL

Codice prodotto: 5ES050TBL0150AS2(300)

Data di creazione del data sheet: 14/05/26 16.54

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	5E
Profilo	S = sezione quadra
Taglia	050
Trasmissione	TBL = cinghia dentata
Versione	A= asse standard
Tipo cursore	S= standard
Numero cursori	2= 2 cursori
CL (mm)	300
Corsa (mm)	150

Assi elettromeccanici a cinghia - Serie 5E-TBL

Codice prodotto: 5ES050TBL0150AS2(300)



DIMENSIONI

A (mm)	32.5
B (mm)	15
C (mm)	37
C1 (mm)	37
C2 (mm)	4.5
C3 (mm)	20
C4 (mm)	25
C5 (mm)	46
D1 (mm)	17.0
D2 (mm)	32.0
E (mm)	8.5
E1 (mm)	100.0
E2 (mm)	62
F (mm)	50
F4 (mm)	2
Ø G1 (mm)	6
G2 (mm)	2
H (mm)	60
L1 (mm)	604
L2 (mm)	488
M1 (mm)	200
M2 (mm)	48
M3 (mm)	65

M4 (mm)	180
N (mm)	5
P1 (mm)	30
P2 (mm)	40
P3 (mm)	23
P4 (mm)	20.0
K1	M4
J1 (mm)	7
K2	M3
J2 (mm)	5.0
K3	M4
J3 (mm)	8
T1 (mm)	20.0
T2 (mm)	0.0
T3 (mm)	10
V (mm)	6
Y	**
X1 (mm)	554
X2 (mm)	21.8
W (mm)	480
Z1 (mm)	8
Z2 (mm)	4
U (mm)	21.8