

## Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-233-2

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 14.23

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>Mod.</b>          | CSG-233-2 |
| <b>Funzionamento</b> | Reed      |
| <b>Connessione</b>   | 3 fili    |

## Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-233-2



### DIMENSIONI

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Tensione</b>           | 10 ÷ 30 V AC/DC |
| <b>Uscita</b>             | -               |
| <b>Corrente Max</b>       | 500 mA          |
| <b>Carico Max</b>         | 10 W            |
| <b>Protezione</b>         | IP67            |
| <b>Lunghezza cavo (m)</b> | 2 mt            |