

## Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-334-5

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 14.23

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



### SCHEDA TECNICA

<b>Mod.</b>	CSG-334-5
<b>Funzionamento</b>	Magnetoresistivo
<b>Connessione</b>	3 fili

## Sensori magnetici certificati UL per cava T, diritti - Serie CSG

Codice prodotto: CSG-334-5



### DIMENSIONI

<b>Tensione</b>	10 ÷ 28 V DC
<b>Uscita</b>	PNP
<b>Corrente Max</b>	200 mA
<b>Carico Max</b>	5.5 W
<b>Protezione</b>	IP67
<b>Lunghezza cavo (m)</b>	5 mt