

Elettrovalvole a comando diretto (connettore in linea) - Serie K

Codice prodotto: K000-102-FC3

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 11.07

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)




SCHEDA TECNICA

Serie	K000
Numero vie funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro Orifizio	2 = Ø 0.6 mm - versione 2/2
Materiali	F = corpo PBT - otturatore FKM
Connessione elettrica	C = connessione in linea con protezione
Tensione-potenza assorbita	3 = 24 V DC - 1 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per plastica
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Elettrovalvole a comando diretto (connettore in linea) - Serie K

Codice prodotto: K000-102-FC3



DIMENSIONI

Serie	K000
Numero vie funzioni	1 = 2/2 vie - NC
Attacchi	0 = su sottobase o manifold
Diametro Orifizio	2 = Ø 0.6 mm - versione 2/2
Materiali	F = corpo PBT - otturatore FKM
Connessione elettrica	C = connessione in linea con protezione
Tensione-potenza assorbita	3 = 24 V DC - 1 W
Fissaggio	= viti di fissaggio per plastica
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno