

Regolatore proporzionale elettronico - Serie PME

Codice prodotto: PME1M4-EF5I4E-00

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.31

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	PME
Taglia	1 = Taglia 1
Conessioni	M4 = G1/4 Manifold
Diagnostica	E = Senza diagnostica e connessione wireless
Pressione	F = 0-6 bar
Funzione	5 = versione standard 3 Vie NC, con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili
Pilotaggio	I = Interno
Segnale di comando	4 = 4-20 mA
Segnale di uscita digitale	E = Segnale d'errore
Lunghezza cavo	00 = Nessun cavo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno

Regolatore proporzionale elettronico - Serie PME

Codice prodotto: PME1M4-EF5I4E-00



DIMENSIONI

Serie	PME
Taglia	1 = Taglia 1
Conessioni	M4 = G1/4 Manifold
Diagnostica	E = Senza diagnostica e connessione wireless
Pressione	F = 0-6 bar
Funzione	5 = versione standard 3 Vie NC, con connessione 3 e scarico pilotaggio non convogliabili
Pilotaggio	I = Interno
Segnale di comando	4 = 4-20 mA
Segnale di uscita digitale	E = Segnale d'errore
Lunghezza cavo	00 = Nessun cavo
Utilizzo con ossigeno	= Non idoneo per utilizzo con ossigeno