

Cilindri corsa breve - Serie QL

Codice prodotto: QLM2A016A005

Data di creazione del data sheet: 15/05/26 10.16

Verifica il documento più aggiornato online [clicca qui](#)



SCHEDA TECNICA

Serie	QL
Versione	M = Magnetico
Funzionamento	2 = doppio effetto
Materiali	A = stelo acciaio INOX rullato - profilo AL
Tipo costruttivo	A = Standard
Diametro (mm)	Ø16
Corsa (mm)	5
Opzioni stelo	= Standard
Certificazioni	= Standard

Cilindri corsa breve - Serie QL

Codice prodotto: QLM2A016A005

Ø12/Ø16/Ø20/Ø25



Ø32/Ø40/Ø50/Ø63/Ø80/Ø100



DIMENSIONI

C (mm)	8
D (mm)	0.0
E (mm)	29.0
G (mm)	30.5
H (mm)	9.0
H1 (mm)	5.0
J	M4x0.7
K (mm)	6.5
L (mm)	3.5
L1 (mm)	11.0
M (mm)	8
M1 (mm)	6.0
N (mm)	34.0
P	M4X0.7
Q	M5x0.8
SW (mm)	6
TG (mm)	20.0
Z (mm)	0
W (mm)	15.5
KK	M6x1
AM (mm)	12.0