

New

29 系列微型手控球阀

多种连接方式可选：快插管接头（ $\varnothing 4 - \varnothing 6 - \varnothing 8\text{mm}$ ），内螺纹连接（BSPP G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2），外螺纹连接（BSPT R1/8 - R1/4）



- » 快速安装
- » 紧凑型设计
- » 可提供经济型方案
- » 重量轻
- » 大流量
- » 操作简便
- » 可与塑料连接管配合使用
- » 可提供类型：微型、经济型、旋手蝴蝶形、泄压型

29 系列微型手控球阀用于控制工业流体，尤其适用于及其狭小的空间。



手控球阀采用紧凑型 and 轻量化地设计，可以快速安装在系统的任意位置，并提供快插或螺纹连接。可适用于压缩空气、惰性气体、低压流体等介质。

综合参数

机能	二位二通，二位三通（带排气功能）
工作方式	旋手，90° 旋转
接口	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4
连接管外径	$\varnothing 4, 6, 8\text{ mm}$
公称直径	6 mm（微型） 8 - 10mm（经济型、旋手蝴蝶型、泄压型）
工作压力	$0 \div 10\text{ bar}$ （90°C）
工作温度	$-10^{\circ}\text{C} \div 90^{\circ}\text{C}$
材料	黄铜阀体，旋转杆和快插接头释放环；镀镍黄铜球阀芯；聚四氟乙烯阀芯密封件；氟橡胶旋转杆密封件；尼龙加玻纤旋手
表面处理	镀铬，表面喷砂（旋手蝴蝶型仅镀铬）
介质	压缩空气，惰性气体，水，油，其他介质

2948... 型微型手控球阀



二位二通机能，管路安装，两端快插管接头连接



尺寸表										
型号	A	DN	C	E	G	L	M	N	SW	
2948 4	4	6	14	22.5	16	45	21	18.5	14	
2948 6	6	6	16	25.5	16	50	21	18.5	14	
2948 8	8	6	17.5	27	16	53	21	18.5	14	

2947... 型微型手控球阀



二位二通机能，管路安装，一端快插管接头连接，一端 BSPT 外螺纹连接



尺寸表										
型号	A	d	DN	C	E	G	L	M	N	SW
2947 1/8-4	4	R1/8	6	14	22.5	16	39.5	21	18.5	14
2947 1/8-6	6	R1/8	6	16	25.5	16	42.5	21	18.5	14
2947 1/8-8	8	R1/8	6	17.5	27	16	44	21	18.5	14
2947 1/4-4	4	R1/4	6	14	22.5	16	42	21	18.5	14
2947 1/4-6	6	R1/4	6	16	25.5	16	45	21	18.5	14
2947 1/4-8	8	R1/4	6	17.5	27	16	46.5	21	18.5	14

2946... 型微型手控球阀

二位二通机能，管路安装，一端快插管接头连接，一端 BSPP 内螺纹连接




尺寸表										
型号	A	d	DN	C	E	G	L	M	N	SW
2946 1/8-4	4	G1/8	6	14	22.5	16	41	21	18.5	14
2946 1/8-6	6	G1/8	6	16	25.5	16	44	21	18.5	14
2946 1/8-8	8	G1/8	6	17.5	27	16	45.5	21	18.5	14
2946 1/4-4	4	G1/4	6	14	22.5	16	43	21	18.5	14
2946 1/4-6	6	G1/4	6	16	25.5	16	46	21	18.5	14
2946 1/4-8	8	G1/4	6	17.5	27	16	47.5	21	18.5	14

2943... 型微型手控球阀



二位二通机能，管路安装，两端 BSPP 内螺纹连接




尺寸表								
型号	d	DN	E	G	L	M	N	SW
2943 1/8	G1/8	6	21	16	39.5	21	18.5	14
2943 1/4	G1/4	6	24	16	44.5	21	18.5	14

2944... 型微型手控球阀



二位二通机能，管路安装，一端 BSPP 内螺纹连接，一端 BSPT 外螺纹连接，




尺寸表									
型号	d	D	DN	E	G	L	M	N	SW
2944 1/8-1/8	G1/8	R1/8	6	21	16	38	21	18.5	14
2944 1/4-1/4	G1/4	R1/4	6	24.5	16	43.5	21	18.5	14

2945... 型微型手控球阀



二位二通机能，管路安装，两端 BSPT 外螺纹连接



尺寸表								
型号	D	DN	E	G	L	M	N	SW
2945 1/8	R1/8	6	21	16	38.5	21	18.5	14
2945 1/4	R1/4	6	24	16	43.5	21	18.5	14

C29 型色标夹

可用于标注不同流体，安装简便




型号
C29-GREY
C29-RED
C29-BLUE


2953... 型微型手控球阀，经济型



二位二通机能，管路安装，两端
BSPP 内螺纹连接



VN39




尺寸表							
型号	d	DN	E	L	M	N	SW
2953 1/4	G1/4	8	18	39	27	22	20
2953 3/8	G3/8	8	21	42	27	22	20
2953 1/2	G1/2	10	23	47	29	22	24


2954... 型微型手控球阀，经济型



二位二通机能，管路安装，一端
BSPP 内螺纹连接，一端 BSPT 外螺纹
连接。



VN39





尺寸表								
型号	d	D	DN	E	L	M	N	SW
2954 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	18	39	27	22	20
2954 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	19	40	27	22	20
2954 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	21	45	29	22	24

2963... 型微型手控球阀，蝴蝶型旋手



二位二通机能，管路安装，两端
BSPP 内螺纹连接





尺寸表							
型号	d	DN	E	L	M	N	SW
2963 1/4	G1/4	8	21	41.5	33	40	20
2963 3/8	G3/8	8	21	41.5	33	40	20
2963 1/2	G1/2	10	24	47	34.5	40	24

2964... 型微型手控球阀，蝴蝶型旋手



二位二通机能，管路安装，一端
BSPP 内螺纹连接，一端 BSPT 外螺纹
连接。





尺寸表								
型号	d	D	DN	E	L	M	N	SW
2964 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	20.5	41.5	33	40	20
2964 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	20.5	41.5	33	40	20
2964 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	21	45	34.5	40	24

2973... 型微型手控球阀，泄压型



二位三通机能，管路安装，两端
BSPP 内螺纹连接





尺寸表								
型号	d	DN	d1	E	L	M	N	SW
2973 1/4	G1/4	8	2	18	39	27	22	20
2973 3/8	G3/8	8	2	21	42	27	22	20
2973 1/2	G1/2	10	2	23	47	29	22	24

2974... 型微型手控球阀，泄压型



二位三通机能，管路安装，一端
BSPP 内螺纹连接，一端 BSPT 外螺纹
连接。



尺寸表									
型号	d	D	DN	d1	E	L	M	N	SW
2974 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	2	18	39	27	22	20
2974 3/8-3/8	G3/8	G3/8	8	2	19	40	27	22	20
2974 1/2-1/2	G1/2	G1/2	10	2	21	45	29	22	24