

RACORES SUPER RÁPIDOS GRIPFIT

SERIE 7000 - BEBIDAS Y FILTRACIÓN DE AGUA

Diámetros exteriores del tubo: 4, 6, 8 mm
Roscas: ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8).



- Materiales de origen biológico (compuestos)
- Latón bajo en plomo (CW510L)
- Conexión y desconexión fáciles

La Serie 7000 bebidas y filtración de agua es una nueva gama de racores super rápidos fabricados en tecnopolímero reforzado de origen biológico y latón con bajo contenido en plomo. Gracias a los materiales y a la nueva tecnología de conexión, estos racores son ideales para sistemas de dispensación de bebidas y filtración de agua.



RoHS



Reach



21 CFR compliance



ISO 14743:2020



DM174 Drinking Water



Regulation (CE) n. 1935/2004 n. 2023/2006



NSF169** **



NSF61**




Regulation (CE) n. 2023/2006

*Consulte aquí los modelos con certificación NSF: <https://www.nsf.org/certified-products-systems>

** NSF169 y NSF61 disponibles actualmente para racores rectos de latón.

Datos generales

Diameters		Ø4 mm	Ø6 mm	Ø8 mm
Maximum working pressure	- 20° / + 40°	16 bar	16 bar	16 bar
	+ 40° / + 70°	16 bar	14 bar	12 bar
	+ 70° / + 100°	16 bar	12 bar	10 bar
Presión de trabajo mín.	-0,9 bar			
Temperatura	-20 ÷ +100 (ver las características de los tubos usados)			
Temperatura de almacenaje	-10° ÷ +60°			
Threads	GAS cilíndrica ISO-228 BSPP			
Connecting tube	Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Poliamida (PA), Fluoropolímero (PTFE), Poliéster (HY3L), tubo metálico rígido con extremo metálico ranurado liso			
Fluido	Agua potable y de red, bebidas y gas (para otros fluidos consulte a nuestros técnicos)			
Materiales	(A) Cuerpo =tecnopolímero (PA11), Latón de bajo plomo (CW510L)			
	(B) Boquilla = tecnopolímero (PA66)			
	(C) Anillo de sujeción = acero inoxidable (AISI 301)			
	(D) Juntas = EPDM			
	(E) Rosca = latón de bajo plomo (CW510L)			




RACORES SUPER RÁPIDOS GRIPFIT
SERIE 7000 - BEBIDAS Y FILTRACIÓN DE AGUA - DIMENSIONES

Conector recto macho Mod. B6512



Latón de bajo plomo (CW510L)
Rosca BSPP ISO-228




Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Peso [g]
B6512 4-1/8	4	G1/8	14,6	8,8	13,5	6	20	12	2,5	8
B6512 4-1/4	4	G1/4	14,6	8,8	16,4	7	21,5	15	2,5	12
B6512 6-1/8	6	G1/8	15,5	11,7	13,5	6	21	12	4	8
B6512 6-1/4	6	G1/4	15,5	11,7	16,4	7	22	15	4	11
B6512 8-1/8	8	G1/8	17,3	13,7	15,2	6	26	14	5	12
B6512 8-1/4	8	G1/4	17,3	13,7	16,4	7	24,5	15	6	14
B6512 8-3/8	8	G3/8	17,3	13,7	20,5	7	24	19	7	24

Adaptador recto macho Mod. B6812




Latón de bajo plomo (CW510L)
Rosca BSPP ISO-228



Mod.	D	G	H	L	T	SW	Peso [g]
B6812 4-1/8	G1/8	4	6	29	16,5	12	9
B6812 4-1/4	G1/4	4	7	30	16,5	15	14
B6812 6-1/8	G1/8	6	6	30,5	18	12	10
B6812 6-1/4	G1/4	6	7	31,5	18	15	14,5
B6812 8-1/8	G1/8	8	6	33	20,5	12	12
B6812 8-1/4	G1/4	8	7	34	20,5	15	16,5
B6812 8-3/8	G1/8	8	7	36	20,5	19	26


Codo giratorio macho Mod. B7522

Rosca BSPP ISO-228



Mod.	A	D	E	G	H	M	SW	Peso [g]
B7522 4-1/8	4	G1/8	9	9,2	5	17	12	7
B7522 4-1/4	4	G1/4	9	9,2	6	17	14	10
B7522 6-1/8	6	G1/8	10	11,4	5	19	12	8
B7522 6-1/4	6	G1/4	10	11,4	6	19	14	11
B7522 8-1/8	8	G1/8	13,5	13,7	5	21,5	12	11
B7522 8-1/4	8	G1/4	12	13,7	6	21,5	14	14
B7522 8-3/8	8	G3/8	12	13,7	7	21,5	19	19


Unión reductora recta Mod. B7800



Mod.	A	B	G	L	L1	Peso [g]
B7800 4-6	4	6	9,3	29,5	14	2
B7800 4-8	4	8	9,3	30,5	14	3
B7800 6-8	6	8	11,4	32,5	15,5	4

RACORES SUPER RÁPIDOS GRIPFIT
SERIE 7000 - BEBIDAS Y FILTRACIÓN DE AGUA - DIMENSIONES


Codo unión Mod. B7555



Mod.	A	B	G	L	L1	M	T	Peso [g]
B7555 4-4	4	4	9,2	21	7	17	16,5	2
B7555 6-6	6	6	11,4	23	8	19	17,5	4
B7555 8-8	8	8	13,7	25	9	21,5	18,5	5


RACORES, CONECTORES Y TUBOS

Unión recta Mod. B7580




Mod.	A	B	G	L	Peso [g]
B7580 4	4	4	9,2	29,2	4
B7580 6	6	6	11,4	32	6
B7580 8	8	8	13,7	35,4	8

Codo unión Mod. B7550



Mod.	A	B	G	M	S	T1	T2	Peso [g]
B7550 4	4	4	9,2	17	4	9,2	6,5	4
B7550 6	6	6	11,4	19	4	11,4	7,5	6
B7550 8	8	8	13,7	21,5	4	13,7	8,5	9



T unión Mod. B7540



Mod.	A	B	G	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
B7540 4	4	4	9,2	34	17	4	12	9,2	6,5	6
B7540 6	6	6	11,4	38	19	4	15	11,4	7,5	9
B7540 8	8	8	13,7	43	21,5	4	17	13,7	8,5	14

RACORES SUPER RÁPIDOS GRIPFIT
SERIE 7000 - BEBIDAS Y FILTRACIÓN DE AGUA - DIMENSIONES


Y unión Mod. B7560



Mod.	A	B	F	L	M	S	T	T1	T2	Peso [g]
B7560 4	4	4	18,2	33,2	9	4	10,8	9,5	13	6
B7560 6	6	6	23	36	11,4	4	14,5	11,5	14	9
B7560 8	8	8	27,2	41,5	13,5	4	17	14	15	15



RACORES, CONECTORES Y TUBOS

Tapón macho de plástico Mod. B6900



Mod.	G	L	P	T	Peso [g]
B6900 4	4	29	8	20	1
B6900 6	6	31,5	8	22,5	1
B6900 8	8	34,5	12	24,5	2

Ranura para tubo metálico




realizada con la ranuradora Camozzi 8TRT (o mecanizado)

A	B	C	D	E	F	G	H
3,4	4	5,3	10°	80°	0,5	30°	16,5
5,2	6	6,25	10°	80°	0,5	30°	18
7,2	8	6,4	10°	80°	0,5	30°	20

realizada por mecanizado


A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
4,1	4	2	5,3	2	3,5	0,5x45°	16,5	75°	45°	0,5
6,1	6	4	5,4	2	5,5	0,5x45°	18	75°	45°	0,5
8,1	8	6	6	2	7,5	0,5x45°	20,5	75°	45°	0,5

Herramienta de ranurado para tubos metálicos



Mod.	Tubo Ø	A [max]	B	C	D	Peso [g]	E [spare wheel]
8TRT 4	4	138	43,5	39	50	450	RTRT 4
8TRT 6	6	140	43,5	39	50	450	RTRT 6
8TRT 8	8	143	44	39	50	450	RTRT 8

Alargador de tecnopolímero Mod. 7950



Mod.	B	L	L1	Peso [g]
7950 4	4	37	14	1
7950 6	6	39	15	1
7950 8	8	41	16	1
7950 10	10	44	18,5	1
7950 12	12	49	19	1

RACORES, CONECTORES Y TUBOS