

RACCORDI ACCESSORI IN ACCIAIO INOX 316L

SERIE X2000




I raccordi accessori Serie X2000 in acciaio inossidabile AISI 316L sono disponibili in diverse configurazioni per soddisfare le richieste del cliente in termini di affidabilità e adattabilità.


Possono essere utilizzati all'interno di impianti pneumatici, oleodinamici (a bassa pressione), idropneumatici e trovano impiego in diversi settori tra cui quello alimentare, quello chimico e quello medicale.

Caratteristiche Generali

Filettature	GAS conico ISO 7 (BSPT) GAS cilindrico ISO 228 (BSPP) NPT
Temperatura	-50°C ÷ +250°C -15°C ÷ +180°C (X2612 - X2612 EH)
Media	tutti i fluidi compatibili con il materiale dei componenti dei raccordi
Materiale	acciaio inox 316L
Pressione di funzionamento	-0,9 / 120 bar




Nipplo Conico, NPT, Cilindrico Mod. X2500



Mod.	D	D1	H	H1	L	SW
X2500 1/8	R1/8	R1/8	8	8	20	12
X2500 1/4	R1/4	R1/4	11	11	27	14
X2500 3/8	R3/8	R3/8	11	11	28	17
X2500 1/2	R1/2	R1/2	14	14	33	22
X2500 3/4	R3/4	R3/4	16	16	40	27
X2500 1/8PT	1/8NPT	1/8NPT	9	9	23	11
X2500 1/4PT	1/4NPT	1/4NPT	12	12	29	14
X2500 3/8PT	3/8NPT	3/8NPT	13	13	33	19
X2500 1/2PT	1/2NPT	1/2NPT	17	17	42	22
X2500 1/8-1/8PT	G1/8	1/8NPT	8	9	21	12
X2500 1/4-1/4PT	G1/4	1/4NPT	11	12	28	14
X2500 3/8-3/8PT	G3/8	3/8NPT	11	13	30	19
X2500 1/2-1/2PT	G1/2	1/2NPT	14	17	37	22
X2500 3/4-3/4PT	G3/4	3/4NPT	16	16	40	27


RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

10




Mod.	D	D1	H	H1	L	SW
X2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	8	11	23	14
X2510 1/8-3/8	R1/8	R3/8	8	11	24	17
X2510 1/4-3/8	R1/4	R3/8	11	11	28	17
X2510 1/4-1/2	R1/4	R1/2	11	14	30	22
X2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11	14	31	22
X2510 1/2-3/4	R1/2	R3/4	14	16	38	27
X2510 1/8PT-1/4PT	1/8NPT	1/4NPT	9	13	28	14
X2510 1/8PT-3/8PT	1/8NPT	3/8NPT	9	13	29	19
X2510 1/4PT-3/8PT	1/4NPT	3/8NPT	13	13	33	19
X2510 1/4PT-1/2PT	1/4NPT	1/2NPT	13	17	38	22
X2510 3/8PT-1/2PT	3/8NPT	1/2NPT	13	17	38	22

Prolunga Riduzione Mod. X2520




Mod.	D	d	H	h [min]	L	SW
X2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	9	12	24	19
X2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	9	12	25	24
X2520 1/4-3/8	R1/4	G3/8	11	12	27	24
X2520 1/4-1/2	R1/4	G1/2	11	14	29	27
X2520 3/8-1/2	R3/8	G1/2	12	14	30	27
X2520 1/2-3/4	R1/2	G3/4	13	12	32	32

Riduzione Mod. X2530



Mod.	D	d2	H	h [min]	L	SW
X2530 1/8-M5	R1/8	M5x0,8	7	7	12	12
X2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	10	7	16	14
X2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	10,5	8	17	17
X2530 3/8-1/4	R3/8	G1/4	11	10	17	17
X2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14,5	10	21	22
X2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	11	19	22
X2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	17	14	23	27
X2530 1/4PT-1/8PT	1/4NPT	1/8NPT	11	7	16	14
X2530 3/8PT-1/8PT	3/8NPT	1/8NPT	11	7	17	19
X2530 3/8PT-1/4PT	3/8NPT	1/4NPT	11	12	17	19
X2530 1/2PT-1/4PT	1/2NPT	1/4NPT	14	12	20	22
X2530 1/2PT-3/8PT	1/2NPT	3/8NPT	14	13	20	22
X2530 1/8PT-1/8	R1/8	1/8NPT	11	9	21	14
X2530 1/4PT-1/4	R1/4	1/4NPT	15	12,5	28,5	17
X2530 3/8PT-3/8	R3/8	3/8NPT	16	12	29,5	22
X2530 1/2PT-1/2	R1/2	1/2NPT	22,5	17	39,5	27
X2530 1/8-1/8PT	1/8NPT	G1/8	11	7,5	21,5	14
X2530 1/4-1/4PT	1/4NPT	G1/4	14,5	11	30	17
X2530 3/8-3/8PT	3/8NPT	G3/8	16,5	11,5	31	22
X2530 1/2-1/2PT	1/2NPT	G1/2	21	15	39,5	27


Manicotto Cilindrico e NPT Mod. X2543


Mod.	d	L	SW
X2543 1/8	G1/8	17	14
X2543 1/4	G1/4	24	17
X2543 3/8	G3/8	25	22
X2543 1/2	G1/2	32	27
X2543 3/4	G3/4	35	32
X2543 1/8PT-1/8PT	1/8NPT	19	14
X2543 1/4PT-1/4PT	1/4NPT	28	17
X2543 3/8PT-3/8PT	3/8NPT	28	22
X2543 1/2PT-1/2PT	1/2NPT	35	27

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI


Passaparete Cilindrico e NPT Mod. X2593

10




Mod.	d	D	h [max]	H	L	SW	SW1
X2593 1/8	G1/8	M16x1,5	9	14	18	19	22
X2593 1/4	G1/4	M20x1,5	15	21	25	24	27
X2593 3/8	G3/8	M26x1,5	14	21	26	30	32
X2593 1/2	G1/2	M28x1,5	20	27	33	32	36
X2593 3/4	G3/4	M34x1,5	22,5	30	36	41	41
X2593 1	G1	M42x1,5	24,5	34	42	46	50
X2593 1/8PT-1/8PT	1/8NPT	M16x1,5	9	14	18	19	22
X2593 1/4PT-1/4PT	1/4NPT	M20x1,5	15	23	28	24	27
X2593 3/8PT-3/8PT	3/8NPT	M26x1,5	14	21	26	30	32
X2593 1/2PT-1/2PT	1/2NPT	M28x1,5	20	27	33	32	36

Portagomma Maschio Conico Mod. X2600




Mod.	D	N	d	H	H1	L	SW
X2600 6-1/8	R1/8	3,3	7,5	19,5	6	32	11
X2600 7-1/8	R1/8	4,6	7,5	19	7	32	11
X2600 7-1/4	R1/4	4,6	11	20	7	36	14
X2600 8-1/4	R1/4	6	11	19,5	8	36	14
X2600 9-1/4	R1/4	6,3	11	19	9	35	14
X2600 9-3/8	R3/8	6,3	11,5	19	9	36	17
X2600 10-1/4	R1/4	7,4	11	20	10	36	14
X2600 10-3/8	R3/8	7,4	11,5	19	10	36	17
X2600 10-1/2	R1/2	7,4	13,5	19,5	10	39	22
X2600 12-1/4	R1/4	8	11	20	12	36	14
X2600 12-3/8	R3/8	9,5	11	19,5	12	36	17
X2600 12-1/2	R1/2	9,5	14	19,5	12	39	22
X2600 14-3/8	R3/8	10,5	11	19	14	36	17
X2600 14-1/2	R1/2	10,5	14	19,5	14	39	22
X2600 16-3/8	R3/8	12	11	22,5	16	40	17
X2600 16-1/2	R1/2	12	13,5	19,5	16	39	22
X2600 18-1/2	R1/2	14	13,5	19,5	18	39	22
X2600 18-3/4	R3/4	14	15,5	19,5	18	43	27
X2600 20-1/2	R1/2	15	14	19	20	39	22
X2600 20-3/4	R3/4	15	16	20	20	43	27
X2600 25-3/4	R3/4	19,9	16	20	25	43	27

Tappo Maschio Cilindrico esagono esterno, o-ring in FKM Mod. X2612 EH




Mod.	D	H	L	SW
X2612 1/8-EH	G1/8	6	10	13
X2612 1/4-EH	G1/4	5,5	10	16
X2612 3/8-EH	G3/8	5,5	10,5	20
X2612 1/2-EH	G1/2	7	12	24

Tappo Maschio Cilindrico esagono incassato, o-ring in FKM Mod. X2612



Mod.	D	F	H	L	SW
X2612 1/8	G1/8	14	6	8,5	5
X2612 1/4	G1/4	18	8	11,1	6
X2612 3/8	G3/8	20	9	12,5	8
X2612 1/2	G1/2	25	10	13,5	10

Tappo Maschio a scomparsa Conico Mod. X2615




Mod.	D	L	SW
X2615 1/8	R1/8	7	5
X2615 1/4	R1/4	10	6
X2615 3/8	R3/8	11	8
X2615 1/2	R1/2	13	10


RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

10


Gomito Femmina Cilindrico Mod. X2013




Mod.	d	h [min]	M	F	SW
X2013 1/8	G1/8	8	23	13	10
X2013 1/4	G1/4	10	25,5	16,5	12
X2013 3/8	G3/8	12	28	20	15
X2013 1/2	G1/2	12	32	25	20

T Femmina Cilindrico Mod. X2003



Mod.	d	F	h [min]	L	M	SW
X2003 1/8	G1/8	13	7	37	18,5	12
X2003 1/4	G1/4	16	11	48	24	12
X2003 3/8	G3/8	20	12	54	27	15
X2003 1/2	G1/2	25	12	64	32	20

Gomito Femmina Cilindrico, Maschio Conico Mod. X2020


Mod.	d	D	h [min]	H	M	E	F	SW
X2020 1/8-1/8	G1/8	R1/8	8	8	21	18	13	10
X2020 1/4-1/4	G1/4	R1/4	9	11	25,5	24	16,5	12
X2020 3/8-3/8	G3/8	R3/8	12	10	28	27	20,5	15
X2020 1/2-1/2	G1/2	R1/2	12	14,3	32	29,5	25,5	20

T Intermedio F.M.F. Conico Mod. X2060



Mod.	d	D	F	H	h [min]	L	M	SW
X2060 1/8-1/8	G1/8	R1/8	13	7,5	7	37	18	12
X2060 1/4-1/4	G1/4	R1/4	16	9	9	49	23	12
X2060 3/8-3/8	G3/8	R3/8	20	12	12	54	27	15
X2060 1/2-1/2	G1/2	R1/2	25	12	12	64	31,5	20

T Laterale M.F.F. Conico Mod. X2070


Mod.	d	D	E	F	h [min]	H	L	M	SW
X2070 1/8-1/8	G1/8	R1/8	18,5	13	7	7,5	36,5	18	12
X2070 1/4-1/4	G1/4	R1/4	24,5	16,5	9	11	47,5	23	12
X2070 3/8-3/8	G3/8	R3/8	27	20	12	12	53	26	15
X2070 1/2-1/2	G1/2	R1/2	32	25	15	14	62	30	20

RACCORDI, CONNETTORI E TUBI

10

Blocchetto 4 Vie con fori di fissaggio Mod. X3033


Mod.	d	d1	C	h	L	M	SW
X3033 1/8	G1/8	M5x0,8	18	7,5	31	6,5	15
X3033 1/4	G1/4	M6x1	22	9	35	6,5	18
X3033 3/8	G3/8	M6x1	26	8	42	8	24
X3033 1/2	G1/2	M8x1,5	35	12	52	9,5	26