

Minicilindros - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Código de producto: 16N1A10A010(50)

Fecha de creación de la hoja de datos: 27/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



DATOS TÉCNICOS

Serie (mm)	16
Diámetro (mm)	10
Versión	N = estandar
Operación	1 = efecto simple, resorte delantero
Materiales	A = vástago de acero inoxidable laminado - camisa de acero inoxidable
Tipo de construcción	A = tuerca anular V + tuerca del vástago U
Carrera (mm)	10
Opciones de sello	= standard
Longitud del vástago (mm)	50

Minicilindros - Serie 16 - 23 - 24 - 25

Código de producto: 16N1A10A010(50)



DIMENSIONES

EW (mm)	8
KW (mm)	7
BE	M12x1,25
KK	M4x0.7
ØCD (mm)	4
D1 (mm)	11.3
EE	M5
ØD2 (mm)	4
L1 (mm)	146.0
XC (mm)	74
L2 (mm)	56.0
AM (mm)	12
L3 (mm)	10
L4 (mm)	4.5
L5 (mm)	12
L (mm)	6
WF (mm)	66
L6 (mm)	9
L7 (mm)	28
KV (mm)	19
SW (mm)	-
D (mm)	15.0
D3 (mm)	15