

## Cilindros redondos - Serie 27

Código de producto: 27M2A20A0030

Fecha de creación de la hoja de datos: 26/05/26

Consulte el documento más actualizado en [haga clic](#)



### DATOS TÉCNICOS

<b>Serie</b>	27
<b>Diámetro (mm)</b>	20
<b>Versión</b>	M = cabezal posterior con montaje basculante
<b>Operación</b>	2 = doble efecto
<b>Materiales</b>	A = acero inoxidable
<b>Tipo de construcción</b>	A= estandar
<b>Carrera (mm)</b>	30
<b>Opciones de sello</b>	= standard
<b>Longitud de la varilla (mm)</b>	0
<b>Certificaciones</b>	= standard

## Cilindros redondos - Serie 27

Código de producto: 27M2A20A0030



### DIMENSIONES

AM (mm)	14
Ø B (mm)	16
BF (mm)	12
BE	M16x1.5
Ø CD (mm)	6
Ø D (mm)	21.5
EE	G1/8
EW (mm)	12
G (mm)	15.5
G1 (mm)	8.0
KK	M8x1.25
L (mm)	7
Ø MM (mm)	8
L5 (mm)	13
L6 (mm)	0
PL (mm)	9
SW (mm)	7
VD (mm)	3
WF (mm)	17.0
XC (mm)	77.0
XC1 (mm)	62.5
XC2 (mm)	70.8
SW1 (mm)	19

BG (mm)	0
BG1 (mm)	0.0
FB	0
RT	0
Ø RT1 (mm)	0
TC (mm)	0
TF (mm)	0.0